



合成石英両凹レンズ Synthetic Fused Silica Bi-Concave Lens

負の焦点距離を持ち、像の縮小や光線を発散します。

Synthetic fused silica bi-concave lenses have a negative focal length (F.L.) to be used for image reduction or to spread light. Uncoated.

仕様 Specifications

許容誤差	Tolerance	
直径	Diameter	: +0mm : -0.1mm
中心厚Tc	Center Thickness	: ± 0.2mm
屈折率Nd	Refractive Index	: 1.4585(合成石英:S.F.S)
焦点距離	Focal Length	: ± 2%
表面品質	Surface Quality	: MIL 60-40
偏芯	Decentration	: 3分以内(3')
設計波長	Design Wavelength	: 587.6nm
コートなし	Uncoated	

品番	外径	焦点距離	バックフォーカス	中厚	コバ肉	材質	単価
Part No.	Dia.	F.L.	B.F.L.	TC	TE	Material	Price
TS-0345Q	5	-5	-5.34	1.00	2.29	合成石英	¥8,500
TS-0345Q1	5	-7.5	-7.83	1.00	1.84	合成石英	¥8,500
TS-0345Q2	5	-10	-10.35	1.00	1.63	合成石英	¥8,500
TS-0345Q3	5	-12.5	-12.84	1.00	1.50	合成石英	¥8,500
TS-0345Q4	5	-15	-15.34	1.00	1.42	合成石英	¥8,500
TS-0345Q5	5	-20	-20.34	1.00	1.31	合成石英	¥8,500
TS-0345Q6	5	-30	-30.34	1.00	1.21	合成石英	¥8,500
TS-0345Q7	5	-40	-40.36	1.00	1.16	合成石英	¥8,500
TS-0345Q8	5	-50	-50.34	1.00	1.13	合成石英	¥8,500
TS-0345Q9	10	-10	-10.35	1.00	3.66	合成石英	¥13,000
TS-0345Q10	10	-15	-15.34	1.00	2.71	合成石英	¥12,000
TS-0345Q11	10	-20	-20.34	1.00	2.27	合成石英	¥12,000
TS-0345Q12	10	-30	-30.34	1.00	1.84	合成石英	¥11,000
TS-0345Q13	10	-40	-40.36	1.00	1.63	合成石英	¥10,000
TS-0345Q14	10	-50	-50.34	1.00	1.50	合成石英	¥10,000
TS-0345Q15	10	-60	-60.70	2.00	2.42	合成石英	¥10,000
TS-0345Q16	10	-70	-70.68	2.00	2.36	合成石英	¥10,000
TS-0345Q17	10	-80	-80.72	2.00	2.31	合成石英	¥10,000
TS-0345Q18	10	-90	-90.70	2.00	2.28	合成石英	¥10,000
TS-0345Q19	10	-100	-100.67	2.00	2.25	合成石英	¥10,000
TS-0345Q20	15	-15	-15.34	1.00	5.13	合成石英	¥14,000
TS-0345Q21	15	-20	-20.34	1.00	4.00	合成石英	¥13,000
TS-0345Q22	15	-25	-25.36	1.00	3.37	合成石英	¥13,000
TS-0345Q23	15	-30	-30.48	1.00	2.96	合成石英	¥12,000
TS-0345Q24	15	-40	-40.36	1.00	2.46	合成石英	¥11,000
TS-0345Q25	15	-50	-50.34	1.00	2.17	合成石英	¥11,000
TS-0345Q26	15	-60	-60.70	2.00	2.97	合成石英	¥11,000
TS-0345Q27	15	-70	-70.68	2.00	2.83	合成石英	¥11,000
TS-0345Q28	15	-80	-80.72	2.00	2.72	合成石英	¥11,000
TS-0345Q29	15	-90	-90.70	2.00	2.64	合成石英	¥11,000
TS-0345Q30	15	-100	-100.67	2.00	2.58	合成石英	¥11,000
TS-0345Q31	20	-20	-20.34	1.00	6.62	合成石英	¥18,000
TS-0345Q32	20	-30	-30.34	1.00	4.59	合成石英	¥18,000
TS-0345Q33	20	-40	-40.36	1.00	3.65	合成石英	¥16,000
TS-0345Q34	20	-50	-50.34	1.00	3.11	合成石英	¥14,000
TS-0345Q35	20	-60	-60.70	2.00	3.75	合成石英	¥14,000
TS-0345Q36	20	-70	-70.68	2.00	3.50	合成石英	¥14,000
TS-0345Q37	20	-80	-80.72	2.00	3.31	合成石英	¥14,000
TS-0345Q38	20	-90	-90.70	2.00	3.16	合成石英	¥14,000
TS-0345Q39	20	-100	-100.67	2.00	3.05	合成石英	¥14,000
TS-0345Q40	30	-30	-30.71	2.00	10.52	合成石英	¥22,000
TS-0345Q41	30	-40	-40.69	2.00	8.18	合成石英	¥21,000
TS-0345Q42	30	-50	-50.72	2.00	6.87	合成石英	¥21,000
TS-0345Q43	30	-60	-60.70	2.00	6.03	合成石英	¥20,000
TS-0345Q44	30	-70	-70.68	2.00	5.44	合成石英	¥20,000
TS-0345Q45	30	-80	-80.72	2.00	5.00	合成石英	¥20,000
TS-0345Q46	30	-90	-90.70	2.00	4.67	合成石英	¥20,000
TS-0345Q47	30	-100	-100.67	2.00	4.40	合成石英	¥20,000
TS-0345Q48	40	-40	-40.69	2.00	13.49	合成石英	¥25,000
TS-0345Q49	40	-50	-50.72	2.00	10.92	合成石英	¥25,000
TS-0345Q50	40	-60	-60.70	2.00	9.33	合成石英	¥23,000
TS-0345Q51	40	-70	-70.68	2.00	8.23	合成石英	¥22,000
TS-0345Q52	40	-80	-80.72	2.00	7.42	合成石英	¥22,000
TS-0345Q53	40	-90	-90.70	2.00	6.80	合成石英	¥22,000
TS-0345Q54	40	-100	-100.67	2.00	6.30	合成石英	¥22,000
TS-0345Q55	40	-150	-150.74	2.00	4.86	合成石英	¥22,000
TS-0345Q56	40	-200	-200.69	2.00	4.14	合成石英	¥22,000
TS-0345Q57	40	-300	-300.70	2.00	3.43	合成石英	¥22,000
TS-0345Q58	50	-50	-50.72	2.00	16.31	合成石英	¥28,000
TS-0345Q59	50	-60	-60.70	2.00	13.63	合成石英	¥28,000
TS-0345Q60	50	-70	-70.68	2.00	11.83	合成石英	¥27,000
TS-0345Q61	50	-80	-80.72	2.00	10.52	合成石英	¥26,000
TS-0345Q62	50	-90	-90.70	2.00	9.54	合成石英	¥25,000
TS-0345Q63	50	-100	-100.67	2.00	8.76	合成石英	¥24,000
TS-0345Q64	50	-150	-150.74	2.00	6.46	合成石英	¥24,000
TS-0345Q65	50	-200	-200.69	2.00	5.34	合成石英	¥24,000
TS-0345Q66	50	-300	-300.70	2.00	4.22	合成石英	¥24,000